




Ipašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Speciāli izstrādāts uzstādīšanai visās virpuļdurvīs. Divi iespējamie izkārtojumi, pielāgoti izmēri.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Apaļas anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R32) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams PANASONIC DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams PANASONIC VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-PA	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-PA	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	



Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	

Izmeri

